

RC-06P1N120000 - Élément de contact



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1593072>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Cône de soudage, série: NC, RC, RM, TU, UC, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Données commerciales

Référence	1593072
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFU
Product key	ABRAFU
GTIN	4046356194082
Poids par pièce (emballage compris)	10,07 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,36 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-06P1N120000 - Élément de contact



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1593072>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Application	Signal
Nombre de pôles	6
Enfichable	6
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Section min.	0,08 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
Intensité nominale I_N	20 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Cône de soudage
----------------------	-----------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PBT
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Ni/Au

Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50
--------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

RC-06P1N120000 - Élément de contact



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1593072>

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

RC-06P1N120000 - Élément de contact


1593072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1593072>




Dessins

Dessin schématique



Brochage

Dessin schématique



Dessin coté

RC-06P1N120000 - Élément de contact



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1593072>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N120000 - Élément de contact



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1593072>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr