

RC-12P1NC20000 - Élément de contact



1597660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1597660>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, série: RC, TU, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1597660
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFU
Product key	ABRAFU
GTIN	4046356217392
Poids par pièce (emballage compris)	14,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,67 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-12P1NC20000 - Élément de contact



1597660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1597660>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Série	RC
	TU
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Enfichable	12
Nombre de contacts de commande	12
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact	1 mm
Intensité nominale I_N	8 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé
----------------------	--------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PBT
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Ni/Au

Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50
--------------------	----

RC-12P1NC20000 - Élément de contact


1597660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1597660>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté


RC-12P1NC20000 - Élément de contact

1597660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1597660>



Dessin schématique



Brochage


RC-12P1NC20000 - Élément de contact

1597660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1597660>



Gabarit perçage / géom. pastille soudage



RC-12P1NC20000 - Élément de contact



1597660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1597660>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P1NC20000 - Élément de contact



1597660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1597660>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	db537a5d-5e90-40ef-970a-4496c0f23da2

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr