

RC-17S1N8A0000 - Élément de contact



1602082

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1602082>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, série: NC, RC, RM, TU, UC

La figure représente la version de produit 12 pôles

Données commerciales

Référence	1602082
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFT
Product key	ABRAFT
GTIN	4046356238076
Poids par pièce (emballage compris)	2,59 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,38 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

RC-17S1N8A0000 - Élément de contact



1602082

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1602082>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Application	Signal
Nombre de pôles	17
Enfichable	17
Nombre de contacts de commande	17
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact	1 mm
Intensité nominale I_N	8 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PA 6.6
------------------------	--------

Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-17S1N8A0000 - Élément de contact


1602082

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1602082>



Dessins

Dessin schématique



Brochage

RC-17S1N8A0000 - Élément de contact



1602082

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1602082>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17S1N8A0000 - Élément de contact



1602082

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1602082>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr