

RC-63S1N220000 - Élément de contact



1603764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603764>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 6+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, série: RC, TU, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

La figure représente la version de produit 6 pôles

Données commerciales

Référence	1603764
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAFU
Product key	ABRAFU
GTIN	4046356247009
Poids par pièce (emballage compris)	7,73 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,102 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-63S1N220000 - Élément de contact



1603764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603764>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Série	RC
	TU
Application	Signal
Nombre de pôles	9
Enfichable	6+3
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact	2 mm
Intensité nominale I_N	20 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Contact: Groupe de contacts 2

Diamètre de contact	1 mm
Intensité nominale I_N	8 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé
----------------------	--------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PBT
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Ni/Au

Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50
--------------------	----

RC-63S1N220000 - Élément de contact


1603764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603764>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté


RC-63S1N220000 - Élément de contact

1603764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603764>




Dessin schématique



Brochage

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



RC-63S1N220000 - Élément de contact



1603764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603764>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-63S1N220000 - Élément de contact



1603764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603764>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	31fa2a35-a254-4073-8b98-3322a1e43e03

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr