

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Cadre



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608087>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage MSTB, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, pour montage sur C.I., pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1608087
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOJA
Product key	ABNOJA
GTIN	4046356131759
Poids par pièce (emballage compris)	24,814 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,066 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Connectique pour C.I. Power
Type	Version 14
Enfichable	non équipé

Propriétés d'isolation


Degré de pollution	2
--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Push-Pull
----------------------	-----------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	36,2 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	17,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	nickelé

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Cadre

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608087>



Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	Montage mural
-----------------	---------------


Dessins

Dessin coté




Cadre PROFINET POWER, IP67

Dessin coté




Orientation platine, picots de soudage droits

Dessin coté




Cadre PROFINET POWER, IP67

Dessin coté




Orientation platine, picots de soudage coudés

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Gabarit perçage

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Gabarit perçage

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608087>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	e05d0456-f3a3-476b-b119-45e7e3765260

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,19 kg CO2e
---------	--------------