VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Cadre

1608249

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608249

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre Push-Pull en métal, Variante 14, incl. élément de contact avec raccordement à ressort, détrompage 24 V fixe selon directive pour PROFINET, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1608249
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOJA
Product key	ABNOJA
GTIN	4046356160049
Poids par pièce (emballage compris)	63,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	60 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Type	MSTB
Nombre de pôles	5

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Propriétés électriques


Tension de référence (III/3)	24 V
Courant de référence	16 A (à 20 °C)
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	36,2 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	41,9 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
	NBR
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	nickelé
Matériau de surface du contact	Au/Ni

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Montage sur face avant

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608249

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	4c4a0bf8-ed6d-40ed-af0a-97af66398454

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,726 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr