

CUC-V14-P2PBK-PC-WOB F01 - Capot de protection



1629449

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1629449>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot de protection, indice de protection: IP65/IP67, coloris: noir



Capot d'enclenchement

Avantages

- Compatible avec le cadre IP67
- Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
- Design industriel robuste

Données commerciales


Référence	1629449
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	ABNOJZ
Product key	ABNOJZ
GTIN	4067923148505
Poids par pièce (emballage compris)	8,259 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type	Version 14

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22 mm
Profondeur	21 mm
Longueur	34 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

Dessins

Dessin coté



Bouchon d'étanchéité avec verrouillage pour cadre Push-Pull

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---