

SF-20KS022 - Contact à sertir



1621577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621577>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm², matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244461

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1621577
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABREAG
Product key	ABREAG
GTIN	4046356937238
Poids par pièce (emballage compris)	1,23 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,139 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SF-20KS022 - Contact à sertir

1621577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621577>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Section de raccordement	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
-------------------------	---

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire)	Ni
Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure)	Au

Dimensions

Diamètre (Diamètre de contact)	2 mm
--------------------------------	------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

SF-20KS022 - Contact à sertir



1621577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621577>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	013fd765-7bc8-44e0-8e46-62b580844b46