
# UM-D37M/16DO/DS/LED/ETHA - Module interface

1644877

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644877

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec repérage spécifique, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et prise de test ainsi que blocs de jonction d'alimentation en tension

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1644877 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218S |
| Product key | DK218S |
| GTIN | 4067923174153 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 360 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 213,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | US |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 16 |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service $U_{max}$ (DC) | ≤ 30 V DC (Signal) |
| | ≤ 30 V DC (Puissance) |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| | ≤ 2 A (Borne d'alimentation) |

Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA

| | |
|---|---|
| Module de périphérie adapté | 6DL1132-6BH00-0PH1 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % |

### Homologations

ATEX

| | |
|---|---|
| Repérage | Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | UL 24 ATEX 3229X |

IECEx

| | |
|---|---|
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx UL 24.0037X |

UKEX

| | |
|---|---|
| Repérage | Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | UL24UKEX2989X |

UL, USA / Canada


| | |
|---|---|
| Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| | Ex ec IIC T4 Gc X |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |

## Dessins

Dessin schématique



Dessin schématique





Schéma de connexion



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644877

**cULus Listed**
Identifiant de lhomologation: E238705

**IECEx**
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 24.0037X

**ATEX**
Identifiant de lhomologation: UL 24 ATEX 3229X

**cULus Listed**
Identifiant de lhomologation: E196811

**UKCA-EX**
Identifiant de lhomologation: UL 24UKEX2989X

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002780 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr