

CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - Fiche parafoudre



1634908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634908>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

10 A

IEC



Fiche parafoudre enfichable directement sur 2 blocs de jonction, avec indicateur d'état intégré sur le module, pour un circuit de signalisation à 2 fils, libre de potentiel de terre, à intensité nominale élevée. Tension nominale : 230 V AC

Avantages

- Installation simple grâce aux blocs de jonction Push-in avec parafoudre basse tension enfichable
- Disponibilité maximale de l'installation grâce à un circuit de protection performant avec protection anti-surcharge intégrée
- Diagnostic simple et rapide grâce à la signalisation à distance proposée en option pour une intégration dans des infrastructures numériques
- De trois en deux ou comment protéger deux voies de signaux sur une largeur de 10,3 mm avec seulement deux blocs de jonction
- Évolutivité - satisfait aux normes et directives internationales telles que la DB RIL 819.0808 spécifique aux chemins de fer

Données commerciales

Référence	1634908
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	CL2171
Product key	CL2171
GTIN	4067923156555
Poids par pièce (emballage compris)	36,34 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,34 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Protection antisurtension pour la technique MCR
Gamme de produits	CLIXTRAB
Classe d'essai CEI	C1
	C2
	C3
	D1
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Tension nominale U_N	240 V AC
------------------------	----------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	10,3 mm
Hauteur	53,25 mm
Profondeur	81,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PA 6.6+GV 20 %
Matériau du boîtier	PA 6.6+GV 20 %

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - Fiche parafoudre



1634908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634908>

Circuit de protection

Tension nominale U_N	240 V AC
Tension permanente maximale U_C	230 V DC
	264 V AC
Courant de référence	10 A AC (80 °C / 10 A AC C)
	6 A DC (80 °C / 6,3 A DC F)
	10 A DC (80 °C / 10 A DC D01 gR)
Courant utile de service I_C pour U_C	$\leq 1 \mu A$
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 2 \mu A$
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	6 kA
Niveau de protection U_p (fil-terre)	$\leq 1,4$ kV (C1 - 1,5 kV / 750 A)
	$\leq 1,4$ kV (C2 - 6 kV / 3 kA)
	$\leq 1,5$ kV (C3 - 50 A)
Temps d'amorçage t_A (fil-terre)	≤ 100 ns
Perte d'insertion aE, asym.	typ. 0,3 dB (≤ 60 MHz/150 Ω)
Fréquence limite f_g (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω	typ. 60 MHz
Capacité (fil-masse du signal)	typ. 20 pF
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Protection max. en amont nécessaire	10 A AC (C)
	6,3 A DC (F)
	10 A DC (D01 gR)
Courant de choc admissible (fil-terre)	C1 - 1,5 kV / 750 A
	C2 - 6 kV / 3 kA
	C3 - 50 A
	D1 - 500 A
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-terre)	≤ 30 ms

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	5g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
	10g (Semi-sinusoïdal/8 ms/3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
	5g (Semi-sinusoïdal/30 ms/3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (fonctionnement)	0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z)

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-21
Remarque	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012

CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - Fiche parafoudre



1634908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634908>

Normes/prescriptions	EN 61643-21
Remarque	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - Fiche parafoudre


1634908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634908>



Dessins

Dessin coté




CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - Fiche parafoudre

1634908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634908>




Dessin coté



La figure illustre le produit avec les blocs de jonction correspondants

Dessin de la connexion



L'illustration se rapporte au produit avec les blocs de jonction PT 2,5-MT-CLT

CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - Fiche parafoudre



1634908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634908>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171602
ECLASS-15.0	27171602

ETIM

ETIM 10.0	EC001625
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - Fiche parafoudre



1634908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634908>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr