

# VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Capot RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652732>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, matériau: PA, sortie du câble: droit, coloris: gris signalisation A RAL 7042, Ethernet

## Avantages

- Simplicité des manipulations
- IP65/67
- Solution rentable haut de gamme en zone de protection IP

## Données commerciales

Référence	1652732
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNNAZ
Product key	ABNNAZ
GTIN	4017918952877
Poids par pièce (emballage compris)	13,92 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,265 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type	RJ45
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	droit

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
------------------------------	-----------

### Dimensions

Largeur	38,4 mm
Hauteur	19,9 mm
Longueur	45 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris signalisation A RAL 7042
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Matériau du joint torique	FPM

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8,5 mm
-----------------------------	-----------------

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000
--------------------	--------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

# VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Capot RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652732>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Capot RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652732>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	ec5ae543-8bba-46c8-9174-07965d2283c9

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

### PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)