VS-PP-19-1HE-16-F - Répartiteur de connexions

1652994

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652994

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Panneau de distribution, montage 19", IP20, 16 emplacements pour isolants pour contacts avec système Freenet



Panneau de distribution 19", pour 16 contacts Freenet

Avantages

- 16 emplacements de montage par unité rackable
- Concept de mise à la terre préparé
- À équiper au choix avec des isolants cuivre ou FO
- Pour une gestion de câbles aisée

Données commerciales

Référence	1652994
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNLBA
Product key	ABNLBA
GTIN	4017918969967
Poids par pièce (emballage compris)	618 g
Poids par pièce (hors emballage)	582,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Panneau de distribution
Application	Einbauplätze für Kontakteinsätze mit Freenet-System
Nombre de sorties de câble	16
Nombre de prises	16
Nombre de prises	16


Propriétés électriques

Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	482,2 mm
Hauteur	43,2 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	31,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair RAL 7035
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PC-GF

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 55 °C

Montage

Type de montage	Rack de 19"

Dessins

Dessin coté



Panneau de jonction RJ45

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	12,238 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr