

FBSW N 2-5/240MM - Pontage



1653822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653822>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pontage, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 17,5 A, longueur: 240 mm, coloris: rouge/noir



Avantages

- Répartition flexible du potentiel grâce à des longueurs de fil individuelles
- Pontage aisé de blocs de jonction de pas différents
- Utilisation simple sans outil grâce aux contacts enfichables

Données commerciales

Référence	1653822
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z2X
Product key	BE2Z2X
GTIN	4067923187016
Poids par pièce (emballage compris)	11,48 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,48 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Nombre de pôles	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
---------------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
---------------------------	---

Dimensions

Largeur	5,1 mm
Hauteur	4,7 mm
Longueur	240 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	rouge/noir
Matériau	CuSn
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
-----------------	-----------------------

FBSW N 2-5/240MM - Pontage



1653822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653822>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %