RL-EE-RS-2-SC/2X21 - Socle pour relais

1644103

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644103

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase de relais ECOR-2 pour relais industriel à 2 inverseurs, raccordement vissé, enfichage possible de modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5

Données commerciales

Référence	1644103
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DKF313
Product key	DKF313
GTIN	4067923173330
Poids par pièce (emballage compris)	54,98 g
Poids par pièce (hors emballage)	48,9 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de relais
Gamme de produits	ESSENTIAL edition

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	250 V AC/DC
Intensité nominale I_N	max. 12 A (En fonction de l'application/équipement)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M2,5
Section de conducteur rigide	0,5 mm² ... 4 mm²
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section)	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 2,5 mm² (avec embouts)
	0,5 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN)
Section conduct. AWG	20 ... 12 (rigide)
	20 ... 14 (souple)
Couple de serrage	0,4 Nm ... 0,5 Nm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	25 mm
Hauteur	78 mm
Profondeur	56 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris signalisation B (RAL 7043)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques

Normes/Prescriptions	IEC/EN 60664-1

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644103

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E113228 V3 S1

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27371603

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr