
UM-D37M/8RTD-16TC/AI/ETHA - Module interface

1644858

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644858

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec repérage spécifique, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et prise de test ainsi que blocs de jonction d'alimentation en tension

Données commerciales

Référence	1644858
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK218S
Product key	DK218S
GTIN	4067923174245
Poids par pièce (emballage compris)	247,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	155 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de voies	16

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service U_{max} (DC)	≤ 30 V DC (Signal)
	≤ 30 V DC (Puissance)
Courant (par branche)	≤ 1 A (Signal de terrain)
	≤ 2 A (Puissance absorbée limitée par un fusible)

Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA

Module de périphérie adapté	6DL1134-6JH00-0PH1

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	0 % ... 95 %

Homologations

ATEX

Repérage	Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	UL 24 ATEX 3229X

IECEx

Repérage	Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	IECEx UL 24.0037X

UKEX

Repérage	Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	UL24UKEX2989X

UL, USA / Canada


Repérage	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
	Ex ec IIC T4 Gc X

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN

Dessins

Dessin schématique



Dessin schématique





Schéma de connexion



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644858

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705

IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 24.0037X

ATEX
Identifiant de lhomologation: UL 24 ATEX 3229X

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E196811

UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: UL 24UKEX2989X

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr