


UM-D37M/10R/DO/24DC/21/ETHA - Module interface



1644861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644861>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec repérage spécifique, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et prise de test ainsi que blocs de jonction d'alimentation en tension

Données commerciales

Référence	1644861
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK218S
Product key	DK218S
GTIN	4067923172784
Poids par pièce (emballage compris)	610 g
Poids par pièce (hors emballage)	423,9 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de voies	10

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service $U_{\max}$ (DC)	≤ 30 V DC (Bobine)
Tension de service $U_{\max}$ (AC)	≤ 250 V AC (Contact)
Tension de service $U_{\max}$ (DC)	≤ 250 V DC (Contact)
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant (par branche)	≤ 20 mA (Bobine)
	≤ 5 A AC (Contact)
	$\leq 0,25$ A DC (Contact)

Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA

Module de périphérie adapté	6DL1136-6DA00-0PH1
-----------------------------	--------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	0 % ... 95 %

Homologations

ATEX

Repérage	Ex II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificat	UL 24 ATEX 3229X

IECEX

Repérage	Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificat	IECEX UL 24.0037X

UKEX

Repérage	Ex II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificat	UL24UKEX2989X

UL, USA / Canada

Repérage	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc

UM-D37M/10R/DO/24DC/21/ETHA - Module interface



1644861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644861>

	Ex ec nC IIC T4 Gc X
--	----------------------

Montage


Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

1644861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644861>

Dessins

Dessin schématique



Dessin schématique





Schéma de connexion



1644861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644861>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644861>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



IECEX

Identifiant de l'homologation: IECEx UL 24.0037X



ATEX

Identifiant de l'homologation: UL 24 ATEX 3229X



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E196811



UKCA-EX

Identifiant de l'homologation: UL 24UKEX2989X

1644861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1644861>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------