

# HC-M-BS-M16 - Vis de fermeture

1646227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646227>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache métallique, taille : M16



## Données commerciales

Référence	1646227
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4017918927981
Poids par pièce (emballage compris)	7,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	7 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

# HC-M-BS-M16 - Vis de fermeture

1646227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646227>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
-----------------	------------------


### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	3,5 Nm
-------------------	--------

### Données Ex

Utilisation en zone Ex	non
------------------------	-----

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	8 mm
Longueur filetage de raccordement	5 mm
Longueur sans filetage de raccordement	3 mm
Diamètre	16 mm
Diamètre du filetage de raccordement	16 mm
Ouverture écrou-chapeau	18 mm
Cote d'encoignure six-pans	20 mm
Type de filetage côté raccordement	M16 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau de surface du boîtier	Ni
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

### Câble/conducteur

Absence d'halogène	non
--------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

# HC-M-BS-M16 - Vis de fermeture


1646227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646227>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# HC-M-BS-M16 - Vis de fermeture



1646227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646227>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

### ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-M-BS-M16 - Vis de fermeture



1646227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646227>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	f799b032-6e08-4e2a-986d-0061bc60a1f1

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,136 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)