ENLAR-M-KV-M25/M32 - Extension

1647679

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1647679

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Extension, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique



Description du produit

Extension de M25 à M32

Données commerciales


Référence	1647679
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4017918947088
Poids par pièce (emballage compris)	28,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,7 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur d'extension

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	21 mm
Longueur filetage de raccordement	6,5 mm
Longueur sans filetage de raccordement	14,5 mm
Diamètre Filetage de raccordement	25 mm
Diamètre du filetage de raccordement	25 mm
Cote d'encoignure six-pans	34 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm
Type de filetage, côté joint	M32

Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé
Matériau d'étanchéité GRP	NBR (Joint torique)

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	20 mm
Absence d'halogène	non

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65 (Selon le raccordement vissé utilisé)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Instructions de montage	En combinaison avec le raccord correspondant : IP68

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	cf76fbee-a981-4975-9661-fad13641f423

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,612 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr