

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Câble D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble D-SUB préconfectionné, blindé, 15 pôles, souple (7 fils), coloris RAL 7000 (gris), indice de protection IP20, tête 1 à connecteur femelle Shell 2 et sortie de câble droite, tête 2 à connecteur mâle Shell 2 et sortie de câble droite, longueur : 5 m

Données commerciales

Référence	1656288
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAS
Product key	ABNCAS
GTIN	4046356029766
Poids par pièce (emballage compris)	333,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	295,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type	D-SUB
Type de capteur	Universel
Nombre de pôles	15
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant de référence	1 A
Tension de service	30 V
Support de transmission	Cuivre

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 50
--------------------	------

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	PVC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	doré
Gaine extérieure, matériau	PVC

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	D-SUB
----------------------	-------

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	D-SUB
----------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type	Connecteur femelle droit D-SUB 15
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit D-SUB 15
Indice de protection	IP20

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Câble D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	28,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	beige
Fil, section	28 mm ²
Section du câble	0,08 mm ²
AWG ligne de signaux	28
Blindage	Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Câble D-SUB


1656288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>




Dessins

Dessin schématique



Brochage

Dessin schématique



Face active

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Câble D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>

Schéma de connexion




Schéma de connexion

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Câble D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Câble D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Câble D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656288>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr