VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Connecteur pour fibres optiques

1657009

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657009

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur pour fibres optiques, SC-RJ, MM, 2-pôles, matériau: Plastique, indice de protection: IP67, coloris: gris

Données commerciales

Référence	1657009
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNNBA
Product key	ABNNBA
GTIN	4046356081382
Poids par pièce (emballage compris)	39,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	32,234 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Connecteur pour fibres optiques

1657009

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657009

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur FO (côté câble)
Application	neutre
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SCRJ
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Atténuation	≤ 1,5 dB (Atténuation d’insertion)
Support de transmission	FO
Propriétés de transmission (catégorie)	MM

Dimensions

Largeur	38,4 mm
Hauteur	22,8 mm
Longueur	125 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Alliage de cuivre
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Matériau du joint torique	FPM

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8,5 mm
Diamètre de fil	2,2 mm

Câble fibre optique

Type de fibre	Fibre POF A4A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000

Valeurs caractéristiques

Atténuation	≤ 1,5 dB (Atténuation d’insertion)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657009

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E308814-20070105

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	b2e1cf66-8c8e-4dad-bf32-d54d711cd2cd

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,193 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr