

HC-B 24-ADP-B 10-GY - Plaque d'adaptation



1660436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaque d'adaptation HEAVYCONNEC, type B24 sur B10, pour découpes de paroi de type B24, gris

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Données commerciales

Référence	1660436
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7AZD
Product key	AF7AZD
GTIN	4017918022075
Poids par pièce (emballage compris)	36,97 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,63 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

HC-B 24-ADP-B 10-GY - Plaque d'adaptation



1660436


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Type	B24

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	52 mm
Hauteur	7 mm
Longueur	150 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	130 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	27 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	36 mm
Longueur découpe de montage	113 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	PTS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Non utilisable avec les embases avec un couvercle déjà monté Incompatible avec HC-EVO... PLR BK / HC-STA...
-------------------------	--


HC-B 24-ADP-B 10-GY - Plaque d'adaptation

1660436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436>

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

HC-B 24-ADP-B 10-GY - Plaque d'adaptation



1660436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-ADP-B 10-GY - Plaque d'adaptation



1660436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,196 kg CO2e
---------	---------------