

HC-M-PN3-1,60-ST - Contact pneumatique



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663488>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur mâle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 1,6 mm

Données commerciales

Référence	1663488
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACZ
Product key	AF7ACZ
GTIN	4017918123291
Poids par pièce (emballage compris)	0,93 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,94 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	US

HC-M-PN3-1,60-ST - Contact pneumatique



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663488>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Contact pneumatique
Série	HC-M-03-PN
Vanne intégrée	non

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Mâle
Type de raccordement	Raccordement du flexible

Dimensions

Dessin coté	
Largeur [w]	8,2 mm
Hauteur [h]	8,2 mm
Profondeur	19,2 mm
Diamètre (Diamètre intérieur du flexible)	1,6 mm
Diamètre (Diamètre de contact)	5,2 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Vanne	Polypropylène
Matériau Joint	Buna-N
Matériau Contact	Delrin Acétal

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Valeurs caractéristiques

Pression de service	8,00 bar(s)
---------------------	-------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

HC-M-PN3-1,60-ST - Contact pneumatique


1663488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663488>



Dessins

Dessin coté



HC-M-PN3-1,60-ST - Contact pneumatique



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663488>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663488>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-1,60-ST - Contact pneumatique



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663488>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN3-1,60-ST - Contact pneumatique



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663488>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr