

# HC-M-PN3-4,00-ST - Contact pneumatique



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663501>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur mâle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 4,0 mm



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1663501       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7ACZ        |
| Product key                         | AF7ACZ        |
| GTIN                                | 4017918123314 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,97 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,8 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 39174000      |
| Pays d'origine                      | US            |

# HC-M-PN3-4,00-ST - Contact pneumatique



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663501>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de produit | Contact pneumatique |
| Série           | HC-M-03-PN          |
| Vanne intégrée  | non                 |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Type de contact      | Mâle                     |
| Type de raccordement | Raccordement du flexible |

### Dimensions

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                               |  |
| Largeur [w]                               | 8,2 mm                                                                              |
| Hauteur [h]                               | 8,2 mm                                                                              |
| Profondeur                                | 22,7 mm                                                                             |
| Diamètre (Diamètre intérieur du flexible) | 4 mm                                                                                |
| Diamètre (Diamètre de contact)            | 5,2 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Matériau Vanne   | Polypropylène |
| Matériau Joint   | Buna-N        |
| Matériau Contact | Delrin Acétal |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
|--------------------|-------|

### Valeurs caractéristiques

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 8,00 bar(s) |
|---------------------|-------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
|---------------------------------------|------------------|

# HC-M-PN3-4,00-ST - Contact pneumatique


1663501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663501>



## Dessins

Dessin coté



# HC-M-PN3-4,00-ST - Contact pneumatique



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663501>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663501>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-M-PN3-4,00-ST - Contact pneumatique



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663501>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# HC-M-PN3-4,00-ST - Contact pneumatique



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663501>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)