

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Contact pneumatique



1663556

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663556>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle pneumatique avec électrovanne, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 3,0 mm

Données commerciales

Référence	1663556
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACZ
Product key	AF7ACZ
GTIN	4017918123369
Poids par pièce (emballage compris)	1,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,92 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Contact pneumatique



1663556

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663556>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact pneumatique
Série	HC-M-03-PN
Vanne intégrée	oui

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement du flexible

Dimensions

Dessin coté	
Largeur [w]	8,2 mm
Hauteur [h]	8,2 mm
Profondeur	25,5 mm
Diamètre (Diamètre intérieur du flexible)	3 mm
Diamètre (Diamètre de contact)	5,2 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Vanne	Polypropylène
Matériau Joint	Buna-N
Matériau Contact	Delrin Acétal

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Valeurs caractéristiques

Pression de service	8,00 bar(s)
---------------------	-------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Contact pneumatique


1663556

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663556>



Dessins

Dessin coté



HC-M-PN3-3,00-BU-V - Contact pneumatique



1663556

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663556>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663556>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Contact pneumatique



1663556

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663556>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,138 kg CO2e
---------	---------------