

# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45



1664044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 180 °, Blindé, nombre de pôles: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type de conditionnement: Tape and Reel

## Avantages

- Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
- Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
- La technologie THR (Through-Hole-Reflow-Technology) permet d'obtenir une grande stabilité mécanique lors de la connexion du connecteur femelle au circuit imprimé
- Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
- Encombrement réduit grâce au design compact
- Performance EMI exceptionnelle
- Permet de concevoir des circuits imprimés peu encombrants tout en réduisant la BOM grâce à des filtres et des transmetteurs intégrés
- Idéal pour les applications industrielles exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue

## Données commerciales

Référence	1664044
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	300 Unité(s)
Clé de vente	ABNAFA
Product key	ABNAFA
GTIN	4067923204539
Poids par pièce (emballage compris)	9,76 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,3 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45



1664044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Prises	1x1 port unique
Orientation vers PCB	180,00 °
Type	THD
Nombre de pôles	8 (8P8C)
Mode de verrouillage	Verrouillage par encliquetage
Blindage	Blindé
Consignes de traitement	Reflow
Type de conditionnement	Tape and Reel
Vitesse de transmission	1 GBit/s (1000BASE-T)

### Propriétés électriques

Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	I (IEC 60664-1)
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV DC (IEC 60664-1)
Courant de référence	0,5 A
Résistance d'isolement	> 500 M $\Omega$ (CEI 60603-7)
Tension d'essai (Contact/blindage)	1,5 kV DC (CEI 60603-7)

### Dimensions

Longueur	17 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	20,3 mm
Hauteur	17,50 mm
Longueur des broches de données	1,80 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau Porte-contacts	LCP
Résistance à la propagation des flammes	UL 94 V0
Absence d'halogène	oui
Matériau Boîtier	Alliage de cuivre
Matériau Revêtement du boîtier	Ni (0,762 $\mu$ m min / 30 $\mu$ " min)
Matériau Revêtement de la broche du boîtier (couche supérieure/sélective)	Sn (3,048 $\mu$ m min / 120 $\mu$ " min)
Matériau Contact	Phosphore bronze
Matériau Revêtement des contacts à souder (couche intermédiaire)	Ni (1,016 $\mu$ m min / 40 $\mu$ " min)
Matériau Revêtement contacts à souder (couche de couverture/sélective)	Sn (3,048 $\mu$ m min / 120 $\mu$ " min)
Matériau Revêtement contacts enfichables (couche de couverture/sélective)	Au (0,762 $\mu$ m / 30 $\mu$ " )

# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45



1664044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>

Matériau Revêtement des contacts enfichables (couche intermédiaire)
---

Ni (1,270 µm min / 50 µ" min)
-------------------------------

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage
--------------------

> 750 (CEI 60603-7)
---------------------

Force d'enfichage
-------------------

< 20 N (CEI 60603-7)
----------------------

Force de retrait
------------------

< 20 N (CEI 60603-7)
----------------------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)
---------------------------------------

-40 °C ... 85 °C
------------------

Température ambiante (stockage/transport)
---

-40 °C ... 85 °C
------------------

Indice de protection (enfiché)
--------------------------------

IP20 (CEI 60603-7)
--------------------

### Spécification de contrôle d'une vibration sinusoïdale (CEI 60068-2-6)

Accélération
--------------

100 m/s <sup>2</sup>
----------------------

Fréquence
-----------

10 ... 500 Hz
---------------

Amplitude
-----------

0,35 mm
---------

Cycles
--------

10 cycles par axe, 20 balayages
---------------------------------

Vitesse de balayage
---------------------

1 octave/min
--------------

### Spécification de contrôle Chocs (CEI 60068-2-27)

Forme de choc
---------------

Semi-sinusoïdal
-----------------

Accélération
--------------

300 m/s <sup>2</sup>
----------------------

## Montage

### Conseils de traitement

Type de montage
-----------------

THT-THR
---------

Moisture Sensitive Level
--------------------------

MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020)
-----------------------------

Cycles de soudage par refusion
--------------------------------

3 (IPC/JEDEC J-STD-020)
-------------------------

1664044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>

Dessins

Diagramme



Classification reflow soldering profile



# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45



1664044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>



**cULus Recognized**

Identifiant de l'homologation: E140403-20250401

# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45



1664044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

### ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45



1664044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)