

VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - Câble D-SUB



1656246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656246>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble D-SUB prééquipé, blindé, 9 pôles, flexible (7 fils), couleur RAL 7000 (gris), fixation par filetage 4-40 UNC, indice de protection IP20, tête 1 avec connecteur femelle Shell 1 et sortie de câble droite, tête 2 avec connecteur mâle Shell 1 et sortie de câble droite, longueur : 2 m

Données commerciales

Référence	1656246
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAS
Product key	ABNCAS
GTIN	4046356029728
Poids par pièce (emballage compris)	132,66 g
Poids par pièce (hors emballage)	130,66 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type	D-SUB
Type de capteur	Universel
Nombre de pôles	9
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant de référence	1 A
Tension de service	30 V
Support de transmission	Cuivre

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 50
--------------------	------

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	PVC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	doré
Gaine extérieure, matériau	PVC

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	D-SUB
----------------------	-------

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	D-SUB
----------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type	Connecteur femelle droit D-SUB 9
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit D-SUB 9
Indice de protection	IP20

VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - Câble D-SUB



1656246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656246>

Câble/conducteur

Gaine extérieure, matériau	PVC
Section du câble	0,08 mm ²
AWG ligne de signaux	28

VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - Câble D-SUB


1656246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656246>




Dessins

Dessin schématique



Brochage

Dessin schématique



Face active

Schéma de connexion




Schéma de connexion

VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - Câble D-SUB



1656246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656246>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1656246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656246>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr