NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Câble de rallonge

1665797

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1665797

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de rallonge pour écran pour utilisation à distance, longueur 2 m

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1665797
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNDBA
Product key	ABNDBA
GTIN	4067923209725
Poids par pièce (emballage compris)	64,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	64,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Blindé	oui
Sortie du câble	coudé

Propriétés électriques

Courant de référence	3 A
Résistance d'isolement	10 MΩ

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	10000
Force d'enfichage par contact de signal	< 20,00 N
Force de retrait par contact de signal	> 10 N
Rayon de courbure minimal	3,7xD

Indications sur les matériaux

Couleur de la partie du boîtier	noir
Matériau conducteur	Cu

Connecteur

Raccordement 1

Type	Connecteur femelle coudé USB type C
Cycles d'enfichage	10000
Résistance d'isolement	10 MΩ
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle coudé USB type C
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	10000
Résistance d'isolement	10 MΩ
Indice de protection	IP20

Câble/conducteur

Longueur du câble	2,00 m
Matériau conducteur	Cu
Tension d'essai fil/fil	300 V AC
Tension d'essai fil/blindage	300,00 V AC
Tension d'essai câble	300 V AC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 65 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 80 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,456 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr