VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Cadre

1657889

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657889

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, plastique, pour transceiver, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1657889
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNODF
Product key	ABNODF
GTIN	4046356131957
Poids par pièce (emballage compris)	5,33 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2. 00, Order No: 2.252, chapitre 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Connectique pour C.I. SCRJ
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SC-RJ

Propriétés d'isolation


Degré de pollution	2

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,2 mm
Hauteur	42 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de surface du boîtier	PA, gris clair
Matériau de surface du contact	Au/Ni
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	Montage sur face avant


Dessins

Dessin coté




Découpe de montage

Dessin coté



Découpe de montage

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Gabarit perçage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,136 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr