HC-B 24-ADP-B 10-GY - Plaque d'adaptation

1660436

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Plaque d'adaptation HEAVYCONNEC, type B24 sur B10, pour découpes de paroi de type B24, gris

Données commerciales

Référence	1660436
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7AZD
Product key	AF7AZD
GTIN	4017918022075
Poids par pièce (emballage compris)	36,97 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,63 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Pour les découpes murales de la forme de construction B24, ne peut pas être utilisé pour les embases encastrées avec un capot de protection déjà monté
Généralités	Non utilisable pour les boîtiers HC-STA et HC-EVO

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Type	B24

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	52 mm
Hauteur	7 mm
Longueur	150 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	130 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	27 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	36 mm
Longueur découpe de montage	113 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	PTS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Non utilisable avec les embases avec un couvercle déjà monté
	Incompatible avec HC-EVO... PLR BK / HC-STA...

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1660436

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,196 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr