# HC-M-PN3-1,60-BU-V - Contact pneumatique

1663543

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663543

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle pneumatique avec électrovanne, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 1,6 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1663543 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACZ |
| Product key | AF7ACZ |
| GTIN | 4017918123352 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,01 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,962 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


| | |
|---|---|
| Type de produit | Contact pneumatique |
| Série | HC-M-03-PN |
| Vanne intégrée | oui |

### Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Type de raccordement | Raccordement du flexible |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur [w] | 8,2 mm |
| Hauteur [h] | 8,2 mm |
| Profondeur | 23,1 mm |
| Diamètre (Diamètre intérieur du flexible) | 1,6 mm |
| Diamètre (Diamètre de contact) | 5,2 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Vanne | Polypropylène |
| Matériau Joint | Buna-N |
| Matériau Contact | Delrin Acétal |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |

### Valeurs caractéristiques

| | |
|---|---|
| Pression de service | 8,00 bar(s) |


### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |

## Dessins

Dessin coté



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1663543

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 5,175 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr