# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45

1664044

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 180 °, Blindé, nombre de pôles: 8, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type de conditionnement: Tape and Reel

## Avantages

- Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
- Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
- La technologie THR (Through-Hole-Reflow-Technology) permet d'obtenir une grande stabilité mécanique lors de la connexion du connecteur femelle au circuit imprimé
- Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
- Encombrement réduit grâce au design compact
- Performance EMI exceptionnelle
- Permet de concevoir des circuits imprimés peu encombrants tout en réduisant la BOM grâce à des filtres et des transmetteurs intégrés
- Idéal pour les applications industrielles exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1664044 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 300 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNAFA |
| Product key | ABNAFA |
| GTIN | 4067923204539 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,76 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366930 |
| Pays d'origine | CN |

# CUC-IC1G-J1ST-S/R4R - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45

1664044

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Prises | 1x1 port unique |
| Orientation vers PCB | 180,00 ° |
| Type | THD |
| Enfichable | RJ45 |
| Nombre de pôles | 8 (8P8C) |
| Mode de verrouillage | Verrouillage par encliquetage |
| Blindage | Blindé |
| Consignes de traitement | Reflow |
| Type de conditionnement | Tape and Reel |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | I (IEC 60664-1) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV DC (IEC 60664-1) |
| Courant de référence | 0,5 A |
| Résistance d'isolement | > 500 MΩ (CEI 60603-7) |
| Tension d'essai (Contact/blindage) | 1,5 kV DC (CEI 60603-7) |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur | 17 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 20,3 mm |
| Hauteur | 17,50 mm |
| Longueur des broches de données | 1,80 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Porte-contacts | LCP |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 94 V0 |
| Absence d'halogène | oui |
| Matériau Boîtier | Alliage de cuivre |
| Matériau Revêtement du boîtier | Ni (0.762 µm min / 30 µ" min) |
| Matériau Revêtement de la broche du boîtier (couche supérieure/sélective) | Sn (3,048 µm min / 120 µ" min) |
| Matériau Contact | Phosphore bronze |
| Matériau Revêtement des contacts à souder (couche intermédiaire) | Ni (1,016 µm min / 40 µ" min) |
| Matériau Revêtement contacts à souder (couche de couverture/sélective) | Sn (3,048 µm min / 120 µ" min) |
| Matériau Revêtement contacts enfichables (couche de couverture/sélective) | Au (0,762 µm / 30 µ") |

| | |
|---|---|
| Matériau Revêtement des contacts enfichables (couche intermédiaire) | Ni (1,270 µm min / 50 µ" min) |

## Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | > 750 (CEI 60603-7) |
| Force d'enfichage | < 20 N (CEI 60603-7) |
| Force de retrait | < 20 N (CEI 60603-7) |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Indice de protection (enfiché) | IP20 (CEI 60603-7) |

Spécification de contrôle d’une vibration sinusoïdale (CEI 60068-2-6)

| | |
|---|---|
| Accélération | 100 m/s² |
| Fréquence | 10 ... 500 Hz |
| Amplitude | 0,35 mm |
| Cycles | 10 cycles par axe, 20 balayages |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |

Spécification de contrôle Chocs (CEI 60068-2-27)

| | |
|---|---|
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 300 m/s² |


## Montage

Conseils de traitement

| | |
|---|---|
| Type de montage | THT-THR |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020) |
| Cycles de soudage par refusion | 3 (IPC/JEDEC J-STD-020) |

## Dessins

Diagramme




Classification reflow soldering profile

Schéma de connexion





Schéma de connexion

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1664044

**cULus Recognized**
Identifiant de lhomologation: E140403-20250401

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr