HC-STA-D07-BWS-M25-EL-AL - Boîtier

1672265

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1672265

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier à visser D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 49,5 mm, joint: oui, Standard

Données commerciales

Référence	1672265
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APF
Product key	AF7APF
GTIN	4067923221307
Poids par pièce (emballage compris)	38,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	222 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Boîtier à visser
Application	Standard
Type	D7
Joint présent	oui
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Hauteur	49,5 mm
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	7,5 Nm ... 10 Nm

Montage

Instructions de montage	Pour assurer la protection anti-rotation du boîtier, utilisez la découpe de montage jointe. Il est également possible d'utiliser une découpe murale ronde continue. Cette découpe ne peut toutefois pas garantir la protection anti-rotation.

	Le boîtier est adapté à des épaisseurs de paroi comprises entre 1 et 4 mm.


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe de la paroi

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1672265

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr