

# CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir



1674875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674875>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: HC-M-12, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16...16 , matériau de contact: Alliage de Cu

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1674875       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | AF7AIA        |
| Product key                         | AF7AIA        |
| GTIN                                | 4017918135577 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,648 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,626 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque relative à l'application   | pour porte-contacts HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q et VC-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Remarque relative à l'application   | La qualité d'un raccordement sertir est définie par la norme DIN EN 60352-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarque sur la gamme de produits   | Pour les tensions inférieures à 5 V et les intensités inférieures à 5 mA on recommande l'utilisation de contacts dorés.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remarque concernant le raccordement | <p>Remarque concernant le sertissage :</p> <p>Uniquement pour fils souples. Les sections de conducteurs indiquées se rapportent à la section nominale du câble utilisé.</p> <p>La zone de raccordement du sertissage est conçue pour des câbles à fils fins conformément à la norme VDE 0295 classe 5. Contrôler les autres structures de câbles (par ex. câbles 1,2 et 6 ou AWG) avant l'emploi.</p> |

### Propriétés du produit

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Type de produit             | Contact à sertir |
| Série                       | HC-M-12          |
|                             | HC-M-EMV         |
|                             | HC-D             |
|                             | HC-DD            |
|                             | VC-D             |
|                             | HC-M-03/04       |
|                             | HC-M-17          |
|                             | HC-K             |
|                             | HC-Q             |
|                             | HC-COM           |
|                             | HC-M-42          |
|                             | HC-M-08-MBIT     |
| Type de matériau du contact | tourné           |

### Caractéristiques de raccordement

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Technologie de raccordement |                       |
| Type de contact             | Mâle                  |
| Type de raccordement        | Raccordement à sertir |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Raccordement du conducteur |                     |
| Longueur à dénuder         | 8 mm                |
| Section de raccordement    | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section raccordable AWG    | 16 ... 16           |

### Indications sur les matériaux

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Matériau Contact | Alliage de Cu |
|------------------|---------------|

# CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir




1674875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674875>

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Matériau Surface des contacts | Au |
|-------------------------------|----|

## Dimensions

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                    |  |
| Diamètre (Diamètre de contact) | 1,6 mm                                                                             |

## Propriétés électriques

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant de référence | 10 A (Tenez compte du déclassement de l'insert de contact utilisé. Le courant assigné correspond à la section de raccordement maximale possible) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Propriétés mécaniques

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Caractéristiques mécaniques |       |
| Cycles d'enfichage          | ≥ 500 |

## Conditions environnementales et de durée de vie

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Conditions ambiantes                  |                   |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

# CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir


1674875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674875>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir

1674875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674875>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674875>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir



1674875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674875>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir



1674875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674875>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,153 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)