# HC-STA-D07-BWS-M25-EL-AL - Boîtier

1672265

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1672265

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier à visser D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 49,5 mm, joint: oui, Standard

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1672265 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APF |
| Product key | AF7APF |
| GTIN | 4067923221307 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 38,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 222 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques


### Remarques

| | |
|---|---|
| Généralités | pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier | Boîtier à visser |
| Application | Standard |
| Type | D7 |
| Joint présent | oui |
| Blindé | non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Hauteur | 49,5 mm |
| Pas de vis | 1,5 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
| Matériau d'étanchéité GRP | NBR |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de verrouillage | Étrier |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 7,5 Nm ... 10 Nm |

### Montage

| | |
|---|---|
| Instructions de montage | Pour assurer la protection anti-rotation du boîtier, utilisez la découpe de montage jointe. Il est également possible d'utiliser une découpe murale ronde continue. Cette découpe ne peut toutefois pas garantir la protection anti-rotation. |

| | |
|---|---|
| | Le boîtier est adapté à des épaisseurs de paroi comprises entre 1 et 4 mm. |


## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| | IP67 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |


## Dessins

Dessin coté




Dessin coté

Dessin coté




Découpe de la paroi

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1672265

**cULus Recognized**
Identifiant de lhomologation: E468743

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr