CABLE-M17HYBRID-10M - Câble hybride

1681103

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681103

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble hybride, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Données commerciales

Référence	1681103
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRGCA
Product key	ABRGCA
GTIN	4067923235670
Poids par pièce (emballage compris)	2□418 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□388 g
Numéro du tarif douanier	85444995
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble au mètre

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m

Indications concernant le câble

Blindé	oui
Structure de câble	(4x1,5 mm²+(4x0,34 mm² C)+(2x0,75 mm²)+(2x0,5 mm²))C
Diamètre extérieur du câble	12,00 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériel Isolant du fil	PO / PP
Gaine extérieure, coloris	orange RAL 2003
Fil, coloris	marron, violet Fils de signaux 0,50 mm²
	vert, gris Fils de signaux 0,75 mm²
	bleu, jaune, blanc, orange Fils de données
Tension nominale câble	600 V (Signal 50 V)
Courant de référence	14 A (Puissance, selon DIN VDE 0298-4 tabl. 11/5)
	8 A (Signal, selon DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)
	3,6 A (Données, selon DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	60 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	90 mm
Cycles de flexion max.	5000000
Course	10 m
Accélération	20 m/s²
Température ambiante (fonctionnement) pour pose fixe	-40 °C ... 80 °C (Pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement) pour pose mobile	-30 °C ... 80 °C (Pose souple)
Style UL AWM	21223 (80 °C / 600 V)
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1
Absence d'halogène	oui
Résistance à l'huile	EN 60811-2-1

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr