

# HC-NPT-1/1-M32 - Adaptateur

1686863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686863>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur NPT, IP68, jusque 5 bar, avec joint torique, M32 sur 1"



## Données commerciales

Référence	1686863
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4017918822729
Poids par pièce (emballage compris)	96,48 g
Poids par pièce (hors emballage)	96,1 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

# HC-NPT-1/1-M32 - Adaptateur



1686863


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686863>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur NPT
-----------------	----------------

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	33 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Longueur sans filetage de raccordement	25 mm
Diamètre	32 mm
Diamètre du filetage de raccordement	32 mm
Type de filetage côté raccordement	M32
Type de filetage, côté joint	1"-NPT

### Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du joint Joint torique	NBR

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (Selon le raccordement vissé utilisé)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

# HC-NPT-1/1-M32 - Adaptateur


1686863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686863>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# HC-NPT-1/1-M32 - Adaptateur

1686863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686863>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686863>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-NPT-1/1-M32 - Adaptateur



1686863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686863>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

### ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e07dc10c-8fbd-4726-8048-bf2cb86a0843