# VS-08-T-RJ45/IP67 - Capot RJ45

1688696

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688696

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot RJ45, IP67, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câble de diamètre de 5,0 mm à  6,5 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1688696 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNNAZ |
| Product key | ABNNAZ |
| GTIN | 4017918863616 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15,27 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 13,495 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Capot |
| Type de boîtier | Capot en plastique |
| Type | RJ45 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Sortie du câble | droit |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 38,4 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Longueur | 19,9 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Coloris | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Matériau joint d'étanchéité | NBR |
| Matériau du joint torique | FPM |
| Matériau du raccordement vissé | PA 6.6 |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du câble | 5 mm ... 6,5 mm |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | ≥ 1000 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP | c0672212-affb-4816-aae1-f19d9555eb7d |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,21 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr