

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Porte-contacts D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688939>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...



Avantages

- Raccordement D-SUB 15
- Compatible avec le capot et le cadre IP67
- Montage facile

Données commerciales

Référence	1688939
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAA
Product key	ABNCAA
GTIN	4017918823085
Poids par pièce (emballage compris)	7,306 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,29 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	15
Enfichable	D-SUB 15
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101	400 V
Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1 kV
Courant de référence	5 A (à 20 °C)
Tension d'essai	1200 V
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	12,93 mm
Longueur	39,52 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier, étamé
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de porte-contacts	Thermoplastique renforcé fibre de verre UL 94 V0

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,40 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 130 °C
---------------------------------------	-------------------

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Porte-contacts D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688939>

Montage

Type de montage	Perçage
-----------------	---------

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Porte-contacts D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688939>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688939>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

1688939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688939>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688939>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr