VS-25-A-EMV-S - Tôle de blindage CEM SUB-D

1689763

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689763

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Tôle de blindage CEM D-SUB , taille Shell 3, pour cadre de montage VS-25-...



Données commerciales

Référence	1689763
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNCBZ
Product key	ABNCBZ
GTIN	4017918915469
Poids par pièce (emballage compris)	0,92 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,85 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Tôle de blindage
Application	Tôle de blindage
Type	25

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Dimensions

Largeur	0,6 mm
Hauteur	58 mm
Longueur	17,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc métallique
Matériau	Métallique
Matériau du boîtier	Argentan

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,385 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr