HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection

1690749

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection B10, avec verrouillage à clip, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 31,2 mm, joint: non, avec bande de maintien

Données commerciales


Référence	1690749
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7AZC
Product key	AF7AZC
GTIN	4017918890636
Poids par pièce (emballage compris)	33,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,52 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type de boîtier	Capot de protection
Type	B10
Bande de maintien disponible	oui
Joint présent	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	55 mm
Hauteur	31,2 mm
Longueur	103 mm
Diamètre Œillet pour cordon de retenue	3,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Capot de protection	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du capot de protection	PA


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP50
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,228 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr