ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - Joint

1692336

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692336

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'extrémité pour câble plat AS-i, utilisable des deux côtés, coloris : noir



Données commerciales

Référence	1692336
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AF3ZAX
Product key	AF3ZAX
GTIN	4017918446499
Poids par pièce (emballage compris)	0,39 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,239 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	IT

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint

Indications sur les matériaux

Matériau d'étanchéité GRP	TPE

Câble/conducteur

Résistance spéciale	résistant à l'ozone
Propriétés particulières	conforme FDA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-40 °C ... 110 °C (Joint)

Normes et spécifications

Résistance spéciale	résistant à l'ozone

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,145 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr