VS-09-GC-BU/BU - Changeur de genre SUB-D

1688722

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688722

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Changeur de genre SUB-D, D-SUB, Universel, 9-pôles, type de raccordement: Prolongateur, matériau: Métal, indice de protection: IP20, taille de boîtier: 1

Données commerciales

Référence	1688722
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAB
Product key	ABNCAB
GTIN	4017918942632
Poids par pièce (emballage compris)	10,89 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,89 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	9
Blindé	non
Sortie du câble	coudé

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1 kV
Courant de référence	5 A
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur

Interfaces

Type de signal/catégorie	Universel

Dimensions

Largeur	17,6 mm
Hauteur	30,86 mm
Longueur	12,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 200

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Montage

Type de montage	Filetage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 10.0	EC001134

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,2 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr