

VS-09-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688793>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...



Avantages

- Compatible avec le capot et le cadre IP67
- Montage facile
- Raccordement D-SUB 9

Données commerciales

Référence	1688793
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAA
Product key	ABNCAA
GTIN	4017918822927
Poids par pièce (emballage compris)	10,704 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,23 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	9
Enfichable	D-SUB 9
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101	400 V
Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1 kV
Courant de référence	5 A (à 20 °C)
Tension d'essai	1200 V
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Cône de soudage
----------------------	-----------------

Dimensions

Largeur	14,4 mm
Hauteur	31,19 mm
Longueur	12,93 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier, étamé
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel
Matériau de porte-contacts	PBT

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 50
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,40 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

VS-09-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688793>

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Montage

Type de montage	Perçage
-----------------	---------

VS-09-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB


1688793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688793>



Dessins

Dessin schématique



VS-09-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688793>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688793>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

VS-09-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688793>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688793>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	dcee6130-a448-478b-b631-44550652d34c

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr