


VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689789>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Elément de contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact mâle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67

Avantages

- Montage facile
- Raccordement vissé

Données commerciales

Référence	1689789
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAA
Product key	ABNCAA
GTIN	4017918914080
Poids par pièce (emballage compris)	25,85 g
Poids par pièce (hors emballage)	25,85 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689789>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	25
Enfichable	D-SUB
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	60 V
Courant de référence	5 A
Résistance d'isolement	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Résistance de passage par paire de contacts	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Dimensions

Largeur	12,6 mm
Hauteur	63 mm
Longueur	53,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de porte-contacts	PBTP

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 200
Force d'enfichage par contact de signal	$\leq 3,30 \text{ N}$
Force de retrait par contact de signal	$\leq 2,2 \text{ N}$

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
----------------------	------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689789>

Température ambiante (fonctionnement)

-20 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage

Perçage

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689789>

Dessins

Schéma de connexion




Schéma de connexion

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689789>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689789>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	9ca9e77c-8ed2-4351-8ecd-70faf9783b4c

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,538 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr