

VS-25-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1689967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689967>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 3, pour 25 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...



Avantages

- Raccordement D-SUB 25
- Compatible avec le capot et le cadre IP67
- Montage facile

Données commerciales

Référence	1689967
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAB
Product key	ABNCAB
GTIN	4017918914363
Poids par pièce (emballage compris)	11,89 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,33 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	25
Enfichable	D-SUB
Nombre de prises	1
Blindé	oui

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101	400 V
Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1 kV
Courant de référence	5 A (à 20 °C)
Tension d'essai	1200 V
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Dimensions

Largeur	18,1 mm
Hauteur	12,93 mm
Longueur	53,42 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	métallisé
Matériau de surface du contact	Or
Matériau de porte-contacts	Thermoplastique renforcé fibre de verre UL 94 V0

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,40 N

Conditions environnementales et de durée de vie

VS-25-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1689967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689967>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 130 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

VS-25-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1689967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689967>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689967>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

VS-25-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1689967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689967>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,159 kg CO2e