PATG 4/18/EVA - Repères pour fils

1694852

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1694852

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour fils, vierge, plage de diamètre de câble: 6 ... 10 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 18 mm

Avantages

- Grande résistance et longévité : les porte-repères en EVA (éthylène-acétate de vinyle) sont extrêmement résistants aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses
- Le manchon de repérage PATG .../EVA est un porte-repère imperdable qui est repéré avec des étiquettes enfichables
- Le repérage a lieu en utilisant des étiquettes enfichables UCT-WM ... appropriées imprimables par transfert thermique, par jet d'encre UV ou par marquage direct au laser
- Le matériau ne contient aucun plastifiant nocif

Données commerciales

Référence	1694852
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	BG221A
Product key	BG221A
GTIN	4067923258129
Poids par pièce (emballage compris)	0,766 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,68 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
Caractéristiques du produit	très résistants aux produits chimiques

Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	7,65 mm
Profondeur	14,35 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	18 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	Éthylène-acétate de vinyle
Matériau embase	Éthylène-acétate de vinyle

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 10 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	60 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Stockage à température

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN 60068-2-2:2008-05
Résultat	Essai réussi
Méthode	Test Bb
Durée	672 h
Température de contrôle	60 °C

Montage

Type de montage	enfilage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr