

# TB-EE-DB 250/1+11 - Bloc distributeur



1725169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1725169>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc distributeur, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 232 A, Intensité permanente thermique  $I_{th}$ : 250 A, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm<sup>2</sup>, Raccordement collectif, section : 35 mm<sup>2</sup> - 120 mm<sup>2</sup>, Raccordement vissé, Dérivation, section : 2,5 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup>, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage direct, coloris: gris foncé

## Avantages

- Installation rapide grâce au bloc répartiteur et collecteur prêt à être raccordé
- Les blocs s'enclenchent les uns aux autres pour former des groupes fonctionnels
- Outre le gain de place, la forme compacte facilite le câblage dans les espaces les plus réduits.
- Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
- Couvercle réversible pour la meilleure lisibilité possible des caractéristiques techniques

## Données commerciales

Référence	1725169
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BEK825
Product key	BEK825
GTIN	4067923280717
Poids par pièce (emballage compris)	443,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	443,3 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Généralités

Remarque	Il ne faut pas dépasser le courant de charge max. des différents points de connexion. Pour les applications de distribution d'énergie, il faut respecter la norme CEI 60364-4-43:2008, modifiée + rectifiée Oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Paragraphe 433.2 et suivants !
----------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Bloc distributeur
Gamme de produits	TB
Domaine d'application	Construction des machines
Nombre de pôles	1
Nombre de connexions	12
Nombre de rangées	1

#### Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

### Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
-------------------------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccords par étage	12
Section nominale	95 mm <sup>2</sup>
Section assignée AWG	000

#### Raccordement collectif

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M14
Nombre de connexions	1
Remarque	En cas d'utilisation de conducteurs souples, l'utilisation d'embouts est obligatoire
Couple de serrage	19 ... 21 Nm
Longueur à dénuder	28 mm
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	35 mm <sup>2</sup> ... 120 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG	0 ... 000 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	35 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>
Section nominale	95 mm <sup>2</sup>
Intensité permanente thermique I <sub>th</sub>	250 A
Int. nom.	232 A
Tension nominale	1000 V AC (convient pour 1500 V DC)

# TB-EE-DB 250/1+11 - Bloc distributeur



1725169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1725169>

## Dérivation

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M8
Nombre de connexions	2
Remarque	En cas d'utilisation de conducteurs souples, l'utilisation d'embouts est obligatoire
Couple de serrage	3,5 ... 5 Nm
Longueur à dénuder	11 mm
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	2,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG	12 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	2,5 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>

## Dérivation

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M6
Nombre de connexions	5
Remarque	En cas d'utilisation de conducteurs souples, l'utilisation d'embouts est obligatoire
Couple de serrage	2 ... 3 Nm
Longueur à dénuder	11 mm
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	2,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG	12 ... 6 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	2,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>

## Dérivation

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M6
Nombre de connexions	4
Remarque	En cas d'utilisation de conducteurs souples, l'utilisation d'embouts est obligatoire
Couple de serrage	2 ... 3 Nm
Longueur à dénuder	11 mm
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	2,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG	12 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	2,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>

## Dimensions

Largeur	46,2 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	60 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	61,5 mm
Profondeur sur NS 35/15	69 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur	gris basalte (RAL 7012)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C

## Contrôles électriques

### Essai de tension de choc

Tension témoin valeur de consigne	9,8 kV
Résultat	Essai réussi

### Essai d'échauffement

Exigence contrôle de l'échauffement	Augmentation de température $\leq 45$ K
Résultat	Essai réussi
Résistance aux courants de courte durée 95 mm <sup>2</sup>	11,4 kA
Résultat	Essai réussi

### Rigidité diélectrique à fréquence industrielle

Tension témoin valeur de consigne	3,82 kV
Résultat	Essai réussi

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

## Contrôles mécaniques

### Résistance mécanique

Résultat	Essai réussi
----------	--------------

### Fixation sur le support

Profilé/support de fixation	NS 35
Résultat	Essai réussi

### Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Vitesse de rotation	9 tr./min
Tours	135
Section de conducteur/poids	2,5 mm <sup>2</sup> /0,7 kg
	16 mm <sup>2</sup> /2,9 kg
	35 mm <sup>2</sup> /6,8 kg
	120 mm <sup>2</sup> /14 kg
Résultat	Essai réussi

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Essai au brûleur à aiguille

# TB-EE-DB 250/1+11 - Bloc distributeur



1725169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1725169>

Temps d'action	5 s
Résultat	Essai réussi

## Conditions ambiantes

Indice de protection	IP10
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

## Normes et spécifications


Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
	CEI 60947-7-1
	CEI 60947-7-1
	CEI 60947-7-1

## Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15
	Montage direct

Dessins

Schéma de connexion



# TB-EE-DB 250/1+11 - Bloc distributeur



1725169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1725169>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1725169>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E60425



**CSA**

Identifiant de l'homologation: 80247697

# TB-EE-DB 250/1+11 - Bloc distributeur



1725169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1725169>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250118
ECLASS-15.0	27250118

### ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------