EBP 3- 5 - Pont d'insertion

1733172

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1733172

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente une combinaison des versions EBP 2-5, EBP 3-5, EBP 4-5, EBP 5-5, EBP 6-5

Pont d'insertion pour connecteurs au pas de 5,0 mm ou 5,08 mm

Données commerciales

Référence	1733172
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AAHZFC
Product key	AAHZFC
GTIN	4017918026516
Poids par pièce (emballage compris)	0,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,77 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Gamme de produits	EBP
Ligne de produits	COMBICON Connectors Special
Nombre de pôles	3
Pas	5 mm
Nombre de connexions	3
Nombre de rangées	1

Equipement

Équipement partiel	Non

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	24 A (en fonction de l'utilisation)

Dimensions

Pas	5 mm
Largeur [w]	14 mm
Hauteur [h]	14,6 mm
Longueur [l]	1,8 mm
Hauteur de montage	6,1 mm
Longueur du picot de soudage [P]	8,5 mm

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamage galvanique

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	gris (7042)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Connecteur

Raccordement 1

Matériau isolant	PA
IRC selon CEI 60112	600

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-15.0	27460406

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,076 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr