


1732886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732886>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à relais avec raccordement Push-in, comprenant : une embase de relais avec LED d'état, diode de roue libre et étrier de fixation, relais de couplage avec contacts à guidage forcé selon DIN EN 61810-3, type de commutation des contacts : 5 contacts NO et 1 contact NF, tension d'entrée : 24 V DC

Données commerciales

Référence	1732886
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK652R
Product key	DK652R
GTIN	4067923290846
Poids par pièce (emballage compris)	95 g
Poids par pièce (hors emballage)	87 g
Numéro du tarif douanier	85364110
Pays d'origine	CN

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG - Module à relais



1732886


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732886>

Ce kit comprend

REL-SR- 24DC/5X1AU/1X2AU/FG - Relais de couplage

1779558

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1779558>



Relais de couplage avec contacts à guidage forcé selon DIN EN 61810-3, type de commutation du contact : 6 inverseurs, contact doré multicouche. Les exigences pour le type A selon DIN EN 61810-3 sont respectées lorsque le câblage est effectué avec 5 contacts NO/1 contact NF.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module à relais
Gamme de produits	RIFLINE complete
Application	Contacts à guidage forcé
Mode de fonctionnement	100 % ED
Durée de vie mécanique	env. 10^7 cycles
B _{10d} (AC15)	810000 Cycles (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO)
	170000 Cycles (250 V / 2 A; 1 NO)
B _{10d} (DC13)	318000 Cycles (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO)
	208000 Cycles (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO)

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques

Isolant	Isolation de base
	Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Spule und Kontaktkreis
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

État de la gestion des données

Date de la dernière maintenance des données	20.08.2026
---	------------

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,56 W
Tension d'essai (Bobine/contact)	4 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., bobine/contact)
Tension d'essai (contact ouvert)	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., contact ouvert)
Tension d'essai (entre les contacts : de 7/8 vers 9/10)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min, entre les contacts : 11-12 après 13-14)
Tension d'essai (entre les contacts : tous les autres)	4 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., entre les contacts : tous les autres)

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques

Tension d'isolement assignée	250 V AC (Entrée/sortie)
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV (Entrée/sortie)

Dispositif de protection contre les courts-circuits

Courant	6 A (RT28-32)
Tension	250 V (SCPD)
Courant de court-circuit	1 kA (courant de court-circuit conditionnel)

Données d'entrée

Côté excitation

Tension nominale de service U _N	24 V DC
Plage de tension d'entrée rapportée à U _N	voir courbe de derating
Sortie de couplage de l'entraînement	monostable
Entraînement (polarité)	polarisé

Courant d'entrée typique pour U_N	21 mA
Puissance dissipée d'entrée pour U_N	0,5 W
Temps d'amorçage typique	≤ 20 ms
Temps de retombée typique	≤ 20 ms
Tension de la bobine	24 V DC
Circuit de protection	Diode de roue libre
Affichage d'état	LED (jaune)

Données de sortie

Commutation

Type de contact	5 contacts NO, 1 contact NF
Type du contact de commutation	Contact simple
Matériau des contacts	AgSnO, plaqué or
Tension de commutation maximale	250 V AC 30 V DC
Tension de commutation minimale	10 V DC (5 mA)
Intensité permanente limite	6 A
Courant d'appel maximum	35 A (20 ms)
Courant de commutation minimal	5 mA (10 V DC)
Puissance de coupure (charge ohmique) max.	144 W (24 V DC) 180 W (30 V DC) 1500 VA (250 V AC)
Contacts à guidage forcé selon EN 61810-3	Type A
Catégorie d'utilisation CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 2 A/240 V (Contact NO) DC13, 2 A/24 V (Contact NO)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (Embout avec cône isolant en plastique) 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double)
Section conduct. AWG	26 ... 16 (rigide) 24 ... 16 (souple)

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	21 mm
Hauteur	113 mm
Profondeur	70 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0 (Boîtiers)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Socle pour relais)	IP20 (Socle pour relais)
Indice de protection (Relais)	RT II (Relais)
Indice de protection (Emplacement de montage)	IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

CE

Repérage

Conformité CE

UL, USA / Canada

Repérage

UL/C-UL Listed UL 508

Normes et spécifications

Toutes les indications selon la norme

Normes/Prescriptions

CEI 60947-5-1

CEI 61810-3

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques

Normes/Prescriptions


EN 61810-1

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

Dessins


Diagramme



Courbe A : Tension permanente max. avec intensité permanente limite

Courbe B : Tension d'amorçage min. pour préexcitation avec U_N et intensité permanente limite



Diagramme




Pouvoir de coupure

Courbe 1 : AC, charge ohmique


Courbe 2 : DC, charge ohmique



Diagramme




Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi



Il est impératif de respecter la température ambiante maximum autorisée indiquée dans la fiche technique.

Zone B : éviter la condensation à des températures ambiantes $> 0^{\circ}\text{C}$

Sur 30 jours complets, répartis sur toute l'année, une humidité de l'air de 95 % est admise à une température ambiante de $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



1732886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732886>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732886>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E172140

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 10.0	EC001437
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------