# ES-FT-HSC20-P-10 01 AG - Connecteur

1762207

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1762207

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur empilable, bloc de jonction métallique avec connecteur femelle, argenté, adapté à un câblage de 10 $mm^2$

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1762207 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | ABLDBA |
| Product key | ABLDBA |
| GTIN | 4067923370272 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,086 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Connecteurs pour les accumulateurs d'énergie |
| Gamme de produits | HSC |
| Nombre de pôles | 4 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Courant de référence | 60 A |
| Résistance d'isolement | 1000 MΩ |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Coloris | argent |
| Surface des contacts | Ag |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Section du câble | 10 mm² |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | 100 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris augmentation de température) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 4000 m |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Normes/prescriptions | TÜV (PPP 51090B) |
| | UL 4128 |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr